

Garant**TC. T 110202, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC. T 110202 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7020

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui