

**Garant****VBMT 110304, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VBMT 110304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui