

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui