

Garant

Frezavimo galvutė 45° kairinė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214205 63/6 |
| GTIN | 4045197717405 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas
Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| maksimalus išorinis Ø D _{maks.} | 75 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 22 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 63 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 40 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | MTC |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219800 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP | 674252 20IP |