

**Garant****VNMG 160408, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VN. G 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Pastūma $f$	0,1 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui