

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/12mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213420 125/12
GTIN	4045197716866
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis su 8 (ON.U) arba su 4 pjovimo briaunomis (SN.U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Negalima maišyti ON.U ir SN.U.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Bendras ilgis L _{viso} ON.U plokštelėms	61,3 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms	140,2 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms	136,8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Atraminė plokštelė	219897
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899
Bendras ilgis L_{viso} SN.U plokštelėms	63 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219899
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Atraminė plokštelė	219897