

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/18mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213420 250/18
GTIN	4045197716897
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis su 8 (ON.U) arba su 4 pjovimo briaunomis (SN.U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Negalima maišyti ON.U ir SN.U.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Bendras ilgis L _{viso} SN.U plokštelėms	63 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms	261,8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Atraminė plokštelė	219897
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms	265,2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	250 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899
Bendras ilgis L_{viso} ON.U plokštelėms	61,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	18
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Atraminė plokštelė	219897
Užveržimo varžtas	219899
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898