

**Garant**

**TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213420 40/3
GTIN	4045197716811
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

**Paskirtis:**

Su dvipusėmis plokštelėmis su 8 (ON.U) arba su 4 pjovimo briaunomis (SN.U).

**Atsarginė dalis:**

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Negalima maišyti ON.U ir SN.U.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub> ON.U plokštelėms	51,8 mm

Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms	55,2 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ ON.U plokštelėms	38,3 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ SN.U plokštelėms	40 mm
Atraminė plokštelė	219897
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Atraminė plokštelė	219897
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Užveržimo varžtas	219899