

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui