


Garant**CN. G 120404, Rūšis: HB725**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB725
GTIN	4045197713216
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 120404 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	UM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min

Kietlydinys	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui