


Garant**WN. G 060408, Rūšis: HB725**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 060408 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Drožlialaužis	UM
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui