

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1.1/2-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1.1/2-12
GTIN	4062406038199
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNF-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 38,1 mm  
Lunghezza complessiva L: 200 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
Quadro del codolo □: 24 mm  
Ø preforo: 36 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	24 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	36 mm
Profondità filettatura	76,2 mm

Lunghezza complessiva L	200 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	12
Ø Filettatura	38,1 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	1.1/2-12 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare