

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 1-20
GTIN	4062406035389
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 25,4 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 20 mm
 Quadro del codolo □: 16 mm
 Ø Preforo: 24,3 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Profondità filettatura	76,2 mm
Filetti per pollice	20
Ø Preforo	24,3 mm
Ø Filettatura	25,4 mm

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	1-20 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare