

Garant
VBMT 110304, Rūšis: HB7415

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 110304 HB7415 Kietlydinys: HB7415

Drožlialaužis: TIS

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1 mm

 Pastūma f : 0,1 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Drožlialaužis	TIS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Pastūma f	0,1 mm/aps,

Kietlydinys	HB7415
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui