

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.15/16-12**

**Dati di ordinazione**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 130030 1.15/16-12 |
| GTIN            | 4062406036386     |
| Classe articolo | 10N               |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 12  
 Ø Filettatura: 49,212 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø Preforo: 47,2 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Norma                                | DIN 376   |
| Filetti per pollice                  | 12        |
| Quadro del codolo □                  | 32 mm     |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4         |
| Lunghezza complessiva L              | 250 mm    |
| Ø Filettatura                        | 49,212 mm |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 40 mm     |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Profondità filettatura          | 98,4 mm                                     |
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Numero taglienti Z              | 4   |
| Passo della filettatura         | 2,117 mm                                    |
| Ø Preforo                       | 47,2 mm                                     |
| Tipo di filettatura             | UN  |
| Misura del filetto              | 1.15/16-12 UN                               |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3xD in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |