

Garant
Frezavimo laikiklis 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	28,4 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,5 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,02 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP