

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 7/8-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 7/8-27
GTIN	4062406035242
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 27  
Ø Filettatura: 22,23 mm  
Lunghezza complessiva L: 140 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm  
Quadro del codolo □: 14,5 mm  
Ø Preforo: 21,4 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	66,69 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	21,4 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm

Ø Filettatura	22,23 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm
Passo della filettatura	0,94 mm
Filetti per pollice	27
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	7/8-27 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare