

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 5/8-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 5/8-18
GTIN	4062406037284
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 15,88 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 12 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 14,5 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,411 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Profondità filettatura	47,64 mm
Filetti per pollice	18
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3

Ø Filettatura	15,88 mm
Ø Preforo	14,5 mm
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	9 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	5/8-18 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare