

Garant
Feedking greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212905 42/4
GTIN	4045197715319
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova**.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas. Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	21 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 120408
Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm

Tvirtinimo sriegis M	M16
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	20,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	63 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,85 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,84 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Serija	FeedKing
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP