

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 2-12**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 2-12
GTIN	4062406036447
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 12  
 Ø Filettatura: 50,8 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø preforo: 48,8 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Ø Preforo	48,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Filettatura	50,8 mm

Lunghezza complessiva L	250 mm
Filetti per pollice	12
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	32 mm
Profondità filettatura	101,6 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2-12 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare