

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1.1/4-24**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.1/4-24
GTIN	4062406037871
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 24

Ø Filettatura: 31,75 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 25 mm

Quadro del codolo □: 20 mm

Ø preforo: 30,75 mm

## Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Ø Preforo	30,75 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Ø Filettatura	31,75 mm
Filetti per pollice	24

Profondità filettatura	63,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	1,058 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1.1/4-24 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare