

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 3/8-24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 3/8-24
GTIN	4062406034733
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 24
 Ø Filettatura: 9,525 mm
 Lunghezza complessiva L: 100 mm
 Ø Codolo D_s: 10 mm
 Quadro del codolo □: 8 mm
 Ø Preforo: 8,5 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,058 mm
Profondità filettatura	28,59 mm
Filetti per pollice	24
Quadro del codolo □	8 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371

Lunghezza complessiva L	100 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	9,525 mm
Ø Preforo	8,5 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	3/8-24 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare