

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 0,390-27**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 0,390-27
GTIN	4062406037017
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	27
Quadro del codolo □	8 mm
Ø Preforo	9 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Profondità filettatura	19,812 mm
Passo della filettatura	0,941 mm
Norma	DIN 371
Ø Filettatura	9,906 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	0,390-27 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare