



## Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132645 M16
GTIN	4062406088149
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

**Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	48 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio Ø	16 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M

Drožlių griovelėlių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Sriegio dydis	M16
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva

tinka