

**Garant**
**Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M22**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	130420 M22
GTIN	4062406089337
Produktų klasė	11G

## Aprašymas

### Modelis:

Sriegiklis, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.

**Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,5 mm

## Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio gylis	66 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	100 mm
Kiaurymės Ø	19,5 mm
Sriegio Ø	22 mm

Norma	DIN 352
Sriegio tipas	M
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio dydis	M22
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka