

Garant

GARANT Diabolo VHM mikro freza, TiAlN, Ø DC × L1: 1,4X6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	201631 1,4X6
GTIN	4062406089665
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo

Speciali geometrija, danga ir kietlydinis efektyviam **grūdintų plienų apdirbimui**. Taip pat tinka ir **elektrolitinio vario apdirbimui**. Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.

Posvyrio kampas $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancija:

· **Sužeminto koto Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, a_p naudokite adapterį!

Vertės:

griovelis: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Šoninis apdirbimas: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf , naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Techninis aprašymas

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Dantų skaičius Z	2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Tolerancija Nominalusis Ø	0 / -0,005
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	6 mm
Pataisinis faktorius $a_{p \text{ korr}}$	1

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 65 HRC	0,01 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC	0,015 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2,1 mm
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	1,4 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	1,34 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1xD apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	120 m/min	H

Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	72 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	55 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <70 HRC	tinka	45 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	140 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		