

## HEDI

**Ilgintuvas, 400 V / 16 A, Tipas: 10BQ2**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Produktų klasė	08B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).** Tinka naudoti atšiauriomis sąlygomis, atsparus alyvai ir rūgščiai, su lygiu, atspariu susidėvimui paviršiui.

**Itin lankstus PU armuotas kabelis H07BQ-F 3G1,5.**

#### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

### Techninis aprašymas

Kabelio klasė	H07BQ-F
Laido ilgis	10 m
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
Kabelio sandara	5G2,5
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto pavadinimo požymis	400 V / 16 A
Tinklo įtampa	40 V

Produkto rūšis

Ilginimo laidas