

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.1/16-8****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130036 1.1/16-8 |
| GTIN            | 4062406042219   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 26,988 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø Preforo: 24 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ø Preforo                            | 24 mm     |
| Filetti per pollice                  | 8         |
| Passo della filettatura              | 3,175 mm  |
| Numero taglienti Z                   | 4         |
| Profondità filettatura               | 54 mm     |
| Ø Filettatura                        | 26,988 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza complessiva L         | 160 mm                                      |
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Quadro del codolo □             | 16 mm                                       |
| Norma                           | DIN 376                                     |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 20 mm                                       |
| Tipo di filettatura             | UN-LH                                       |
| Misura del filetto              | 1.1/16-8 UN LH                              |
| Rivestimento                    | TiN   |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |