

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.13/16-16**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.13/16-16
GTIN	4062406040741
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 16  
 Ø Filettatura: 46,037 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Quadro del codolo □: 29 mm  
 Ø Preforo: 44,5 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	46,037 mm
Ø Preforo	44,5 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm
Profondità filettatura	92 mm

Passo della filettatura	1,588 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	250 mm
Filetti per pollice	16
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.13/16-16 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare