

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 5/16-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 5/16-24
GTIN	4062406039141
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNF  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 24  
Ø Filettatura: 7,94 mm  
Lunghezza complessiva L: 90 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 8 mm  
Quadro del codolo □: 6,2 mm  
Ø Preforo: 6,9 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 371
Ø Preforo	6,9 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3

Quadro del codolo □	6,2 mm
∅ Filettatura	7,94 mm
Profondità filettatura	23,82 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Filetti per pollice	24
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	5/16-24 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare