

Garant

**Hi5 greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
80/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Produktų klasė	210

Aprašymas**Aprašymas:**

Naši ir minkštai pjaunanti freza darbui didelėmis pastūmomis.
Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.
Taip pat tinka pusiau glotniajam apdirbimui.
Ekonomiškai naudingas pasirinkimas dėl 5 plokštelės pjovimo briaunų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	60,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 10T5..
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	2,2 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219889
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP