

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello:
1.1/4-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.1/4-12
GTIN	4062406042400
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 31,75 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø codolo D_s: 25 mm
Quadro del codolo □: 20 mm
Ø preforo: 29,5 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Ø Filettatura	31,75 mm
Filetti per pollice	12
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	180 mm

Passo della filettatura	2,117 mm
Profondità filettatura	63,5 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	29,5 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	1.1/4-12 UNF LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare