

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.3/4-5**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.3/4-5
GTIN	4062406038489
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNC-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 5

Ø Filettatura: 44,45 mm

Lunghezza complessiva L: 220 mm

Ø codolo D_s: 36 mm

Quadro del codolo □: 29 mm

Ø preforo: 39,26 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	29 mm
Passo della filettatura	5,08 mm
Filetti per pollice	5
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	44,45 mm
Ø Preforo	39,26 mm

Norma	DIN 376
Profondità filettatura	88,9 mm
Ø Codolo D _s	36 mm
Lunghezza complessiva L	220 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1.3/4-5 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare