


Garant**CPHX 060205 ER, HB4015, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

- Keičiamos plokštelės su patobulinta valytuvo geometrija efektyviam apdirbimo procesui ruošinių ir formų gamyboje.
- Sutaupoma daug laiko dėl didelio eilučių žingsnio ir dantų pastūmos.
- Keičiamos frezavimo plokštelės su radialiaja ir ašine valytuvo geometrija.

Radialinio mušimo tikslumas $\pm 0,020$ mm.

Rekomendacija:

Nuožulų frezavimo operacijų metu siekiant sumažinti Vc iki 30%.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės ae 0,2 mm.

L_{wa} žymi ašinį valytuvo ilgį.

L_{wr} žymi radialųjį valytuvo ilgį.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Plokštelės storis S: 2.38 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,5 mm

Plokštelės storis S	2.38 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CPHX 060205 ER
Kietlydinys	HB4015
Ašmenys	HM
Ilgis Wiper, ašinis	1 mm
Ilgis Wiper, radialinis	1,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	0,5% mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui