

Garant

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.11/16-12**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.11/16-12
GTIN	4062406038397
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	85,72 mm
Filetti per pollice	12
Lunghezza complessiva L	220 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Filettatura	42,862 mm
Ø Codolo D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	29 mm
Ø Preforo	40,85 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UN-LH

Misura del filetto	1.11/16-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare