

Garant

Pakopinis grąžtas HSS-E srieginių kiaurymių A su plokštuma, be dangos, Sriegiams: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	111313 M20
GTIN	4062406102012
Produktų klasė	11A

Aprašymas

Modelis:

Laiptuotas grąžtas srieginių kiaurymių centravimui pagal Forma A.

Kombinuotam apdirbimui – centravimui, kiaurymių gręžimui ir srieginių kiaurymių gręžimui **vienos operacijos metu.**

Su papildomu paviršiumi ant koto.

Techninis aprašymas

skirta detalių Ø	290 – 320 mm
Bendras ilgis L	145 mm
s – 0,1	29,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	31,5 mm
Nominalusis Ø D _c	17,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,3 mm/aps,
Pakopos aukštis L ₂ 2. pakopa	48,3 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	38 mm
Ø D ₂ 2. pakopa	31,5 mm
Ø D ₁ 1. Pakopa su nuožula ±0,05	21 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 332/2
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	0 / -0,05
Gilinio kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešininis
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	65 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	65 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
Ketus (G)	tinka	28 m/min	K
CuZn	tinka	35 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

