



XNEX 080610 Didelė pastūma, HBM20, Tipas: UNI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Produktų klasė	22A

Aprašymas

Modelis:

Vienpusės kietlydininės keičiamos plokštelės su 3 pjovimo briaunomis ir specialia **didelės pastūmos geometrija**.

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max.}$ 2,4 mm.

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

$a_e = 0,6 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max.}$: 1 mm

Plokštelės storis S: 6.35 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	6.35 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080610

Kietlydinys	HBM20
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	CVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	95 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		