

**Sriegių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: 53-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Produktų klasė	08G

Aprašymas**Modelis:**

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms, skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **paviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Vidutinio stiprumo, hidraulinis ir pneumatinis sandarinimas, greitas sandarumas esant mažam slėgiui, **be kenksmingų medžiagų**.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

kai sriegio dydis coliais	3/4 in
Gamintojo pavadinimas	53-14
Darbinis kietumas pagal	1 - 3 h

minimalus atitrūkimo momentas	8 - 12 Nm
kai sriegio dydis M iki	M20
Laikymo temperatūra	10 - 25 °C
Dinaminis klampumas	430 - 630 mPas
sriegių tipams	Visi
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Užpildymo kiekis	50 ml
Forma	skyst.
Kietumas tempiant pagal	10 - 20 min
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
tinka medžiagoms	Metalas
Spalva	ruda
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Išardymas	su specialiu įrankiu
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė

Priedai

Valymo ir riebalų šalinimo purškalas Gamintojo produkto numeris 7061	083391 7061
Valiklio ir riebalų šalinimo priemonės purškalas Gamintojo produkto numeris 7063	083392 7063