

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 3/4-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 3/4-14
GTIN	4062406039660
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 19,05 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 17,4 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,814 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	14
Ø Preforo	17,4 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Profondità filettatura	38,1 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	125 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	19,05 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	3/4-14 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare