

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.1/2-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.1/2-16
GTIN	4062406042653
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 38,1 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 32 mm

Quadro del codolo □: 24 mm

Ø preforo: 36,6 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	76,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Preforo	36,6 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm

Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	38,1 mm
Filetti per pollice	16
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.1/2-16 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare