

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 3/4-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 3/4-16
GTIN	4062406039653
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 16
Ø Filettatura: 19,05 mm
Lunghezza complessiva L: 125 mm
Ø Codolo D_s: 14 mm
Quadro del codolo □: 11 mm
Ø Preforo: 17,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	19,05 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	16
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	57,15 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E

Passo della filettatura	1,588 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Ø Preforo	17,5 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	3/4-16 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare