

Garant**GARANT Master INOX VHM freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201647 12
GTIN	4062406113520
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos **užgalandimas** naudojimui **HPC srityje**.

Dar didesnis atsparumas oksidacijai ir karščio poveikiui.

Tinka naudoti esant dideliems pjovimo greičiams, taip pat gerai tinka ir Toolox®.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 201644.

Techninis aprašymas

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm ²	0,07 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	38 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto Ø D ₁	11,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Koto Ø D _s	12 mm

Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,08 mm
Dantų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Serija	Master Inox
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	115 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	80 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M

Uni	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka
Paslaugos	

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------