

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/8-6**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.3/8-6
GTIN	4062406040321
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNC  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 6  
 Ø Filettatura: 34,925 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Quadro del codolo □: 22 mm  
 Ø preforo: 30,6 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Ø Preforo	30,6 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	69,85 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Filettatura	34,925 mm
Passo della filettatura	4,233 mm

Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	6
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	22 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	1.3/8-6 UNC
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare