

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.1/8-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.1/8-10
GTIN	4062406040048
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 10

Ø Filettatura: 28,575 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø codolo D_s: 22 mm

Quadro del codolo □: 18 mm

Ø preforo: 26,25 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	18 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	22 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Ø Filettatura	28,575 mm
Ø Preforo	26,25 mm

Lunghezza complessiva L	180 mm
Filetti per pollice	10
Profondità filettatura	57,15 mm
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1.1/8-10 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare