

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 7/8-20
GTIN	4062406039745
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNEF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 20
Ø Filettatura: 22,23 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø Codolo D_s: 18 mm
Quadro del codolo □: 14,5 mm
Ø Preforo: 21,15 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	18 mm
Profondità filettatura	66,69 mm
Ø Preforo	21,15 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	20
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	140 mm

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	14,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Filettatura	22,23 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	7/8-20 UNEF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare