

HOLEX

Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: D0605



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540750 D0605
GTIN	4045197723550
Produktų klasė	52D

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Bendras ilgis	50 mm
Forma	rutuliu
Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	D0605
Galvos Ø	6 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	4,7 mm

Serija	Dantų forma Z7
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		