

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.11/16-18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130036 1.11/16-18
GTIN	4062406042851
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 18
 Ø Filettatura: 42,862 mm
 Lunghezza complessiva L: 220 mm
 Ø Codolo D_s: 36 mm
 Quadro del codolo □: 29 mm
 Ø Preforo: 41,6 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	36 mm
Ø Preforo	41,6 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	18
Lunghezza complessiva L	220 mm
Quadro del codolo □	29 mm

Passo della filettatura	1,411 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	85,72 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	42,862 mm
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	1.11/16-18 UNEF LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare