

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 2-18****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130031 2-18   |
| GTIN            | 4062406038656 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 18  
Ø Filettatura: 50,8 mm  
Lunghezza complessiva L: 250 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
Quadro del codolo □: 32 mm  
Ø preforo: 49,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Filetti per pollice                  | 18       |
| Materiale da taglio                  | HSS E    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 40 mm    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4        |
| Passo della filettatura              | 1,411 mm |
| Norma                                | DIN 376  |
| Ø Preforo                            | 49,5 mm  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Filettatura                   | 50,8 mm                                     |
| Quadro del codolo □             | 32 mm                                       |
| Profondità filettatura          | 101,6 mm                                    |
| Lunghezza complessiva L         | 250 mm                                      |
| Numero taglienti Z              | 4   |
| Tipo di filettatura             | UNS-LH                                      |
| Misura del filetto              | 2-18 UNS LH                                 |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |