

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 3/8-32**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 3/8-32
GTIN	4062406039196
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNEF  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 32  
 Ø Filettatura: 9,525 mm  
 Lunghezza complessiva L: 100 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Quadro del codolo □: 8 mm  
 Ø Preforo: 8,85 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	100 mm
Filetti per pollice	32
Quadro del codolo □	8 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,794 mm

Ø Preforo	8,85 mm
Ø Filettatura	9,525 mm
Profondità filettatura	28,59 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	3/8-32 UNEF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare