

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/4-5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.3/4-5
GTIN	4062406042967
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNC-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 5  
 Ø Filettatura: 44,45 mm  
 Lunghezza complessiva L: 220 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Quadro del codolo □: 29 mm  
 Ø preforo: 39,26 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	39,26 mm
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	29 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	5,08 mm

Profondità filettatura	88,9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm
Ø Filettatura	44,45 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	5
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1.3/4-5 UNC LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare